



Adapter NEFM-REG6-K-0.5-B-R3G8

Številka dela: 8097195

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Dodatne funkcije | za baterijo |
| Masa izdelka | 64 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema RE |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 6 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 4 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | oglat |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | RJ45 |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 8 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 6 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 1,6 A |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2 kV |
| Zaščita (oplaščenje) | da |
| Dolžina kabla | 0,5 m |
| Lastnost vodnika | Standarden |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 68 mm |
| Premer kabla | 6,8 mm |
| Struktura kabla | 4x(2x0,081)+(2x0,205) |
| Imenski presek vodnika | 0,081 mm ² 0,205 mm ² |
| Imenski presek vodnika (AWG) | AWG24 AWG28 |
| Vrsta zaščite | IP20 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, oplaščenje kabla | PVC |
| Barva oplaščenja kabla | črna |
| Material, ohišje | PVC |
| Barva ohišja | siva |
| Material, izolirni ovoj | PVC |