



Kabel motorja NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28

Številka dela: 8113309

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	DIN 47100
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Pogostost priključevanja	30
Masa izdelka	2.960 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, opomba k odvodu vodnika	90°
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema F1
Električni priključek 1, število polov/žic	31
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	31
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Zaskočno zaklepanje
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	28
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	28
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 50 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,5 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,25 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 49,5 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 74,25 mm
Premer kabla	9,9 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	1x(6x0,35)+2x(4x0,15)
Imenski presek vodnika	0,35 mm ² 0,15 mm ²
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 55 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bakrova zlitina, pocinkana