


Magnetna tuljava VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Številka dela: 8114135

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Potrebna poraba toka	16 mA
Razred izolacijskega materiala	H
Maks. vhodna moč	1,2 W
Maks. vhodna napetost	32 V
Maks. vhodni tok	0,2 A
Karakteristika tuljave	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
efektivna kapacitivnost	zanemarljivo majhen
efektivna induktivnost	zanemarljivo majhen
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certifikat izdajnega oddelka	GYJ20.1094X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ia IIC T5/T6 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex iaD 21 T95/T80
Temperatura EX odporne okolice	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS