


Fluidic muscle DMSP-40-120N-RM-CM

Številka dela: 8114530

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Povečanje premera pri maks. kontrakciji	80 mm
Gib	0 ... 2.250 mm
Maks. kontrakcija	25 % imenske dolžine
Maks. prednapetje	5 % imenske dolžine
Imenska dolžina	120 mm
Ponovljivost	≤ 1 % imenske dolžine, ciklični
Dovoljena toleranca vzporednosti	±0,5 % do imenske dolžine 400 mm
Dopustna kotna toleranca	≤ 1 deg
Položaj vgradnje	poljubni
Konstruktivna zgradba	Kontrakcijska membrana
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 6 bar
Način delovanja	enosmerni vlečni
Dovoljenje	TÜV
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Maksimalna prosto viseča obremenitev	250 kg
Teoretična sila mišice pri maksimalnem obratovalnem tlaku	6.000 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	6.000 N
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prirobnica	Aluminijeva litina za kovanje naravno eloksiran
Material, tulka	Aluminijeva litina za kovanje naravno eloksiran
Material, membrana	AR CR
Material, matica	Jeklo cinkan