


# Kotno prijemalo DHWC-32-A

Številka dela: 8128105

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Maks. natančnost izmenjave	$\leq 0,2$ mm
Maks. kot odprtja	30 deg
Krožna simetrija	$\leq 0,2$ mm
Ponovljivost prijemale	$\leq 0,1$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Vrsta pogona	pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	kot
Varovanje prijemalne sile	Brez
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Maks. delovna frekvenca prijemale	$\leq 2$ Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	22 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	34 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	687,6 Ncm
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	578,6 Ncm
Masni vztrajnostni moment	2,769 kgcm <sup>2</sup>
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	210 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	5 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	5 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	5 Nm
Masa izdelka	639 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev skozi skožnje izvrtine Neposredna pritrditev z navojem s skožno izvrtino in prilagodnim zatičem z notranjim navojem in prilagodnim zatičem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo