


Pogon EMGA-80-P-G12-EAS-80

Številka dela: 8141742

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Torzijska zračnost	0,15 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	12:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	120 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,589 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	240 Nm
Maks. izkoristek	97 %
Togost pred zasukom	10,2 Nm/arcmin
Masa izdelka	2.500 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	80P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS