


Pogon EMGA-120-P-G8-SAS-100

Številka dela: 8141753

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	120 mm
Velikost prirobnice motorja	100 mm
Torzijska zračnost	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	8:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.500 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	120 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	1,431 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	192 Nm
Maks. izkoristek	97 %
Togost pred zasukom	18 Nm/arcmin
Masa izdelka	6.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	120G
Vmesnik reduktorja, pogon	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS