



# Kotno prijemalo DHWC-6-A

Številka dela: 8125286

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Maks. natančnost izmenjave	$\leq 0,2$ mm
Maks. kot odprtja	30 deg
Ponovljivost prijemala	$\leq 0,1$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Vrsta pogona	pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	kot
Varovanje prijemalne sile	Brez
Konstrukcijska zgradba	Smer priključka ob strani prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Maks. delovna frekvenca prijemala	$\leq 3$ Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), odpiranje	7,3 Ncm
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	5,4 Ncm
Masni vztrajnostni moment	0,009 kgcm <sup>2</sup>
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	18 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	0,3 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	0,3 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	0,3 Nm
Masa izdelka	22 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev skozi skozišne izvrtine Neposredna pritrditev z navojem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo