


# Povezovalni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Številka dela: 8126918

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	1.900 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič in vtična letev
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	RJ45 in vtična letev 12 polna, 2 vrstična
Električni priključek 1, število polov/žic	20
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	14
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	Hibridni vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, število polov/žic	17
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	14
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	vijačen
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	11,7 A
Odpornost na nihanje napetosti	6 kV
Zaščita (oplaščenje)	ne
Dolžina kabla	15 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 130 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 130 mm
Premer kabla	8 mm
Toleranca premera kabla	± 1 mm
Struktura kabla	4x(1x0,128)+10x0,128
Imenski presek vodnika	0,128 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Temperatura okolice, premični kabli	0 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	rdeča
Material, izolirni ovoj	PP