

Pogon EMGA-80-P-G8-EAS-80

Številka dela: 8141741

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Torzijska zračnost	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	8:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	50 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,37 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	190 Nm
Maks. izkoristek	97 %
Togost pred zasukom	8,4 Nm/arcmin
Masa izdelka	2.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	80P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS