

Mejno stikalo SDBF-FDS-1L-PU-K-9-N-LE

Številka dela: 8161167

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	1,5 µs
Čas izklopa	0,5 µs
Maks. izhodni tok	1 A
Maks. preklopna moč DC	24 W
Padec napetosti	0,5 V
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti DC	6 ... 24 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	prečno
Barva opláščenja kabla	siva
Material, opláščenje kabla	PVC
Način pritrditve	vpert
Položaj vgradnje	poljuben
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	PA
Prikaz stanja preklopa	LED
Temperatura okolice, premični kabli	-4 ... 176 °F
Vrsta zaščite	IP67 NEMA 4
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III