

Prostorski portal EXCL-15-

Številka dela: 8159775
Novo

FESTO



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	15
Gib v smeri X	200 ... 1.000 mm
Gib v smeri Y	200 ... 700 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	Prostorski portalni sistem
Vrsta motorja	Koračni motor
Maks. pospešek	1 m/s ²
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Imenski tok na fazo, efektiven	2 ... 4,2 A
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Vrsta zaščite	IP10
Temperatura okolice	10 ... 40 °C
Držalni moment motorja	0,5 ... 1,4 Nm
Maks. sila v Z smeri	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Način pritrditve	z notranjim navojem M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS