



Mini-vodilo DGSS-16-15-E1A

Številka dela: 8164070

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	15 mm
Velikost	16
Premer bata	16 mm
Dušenje	Elastomerno dušenje, na obeh straneh, gib ni nastavljen
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruksijska zgradba	Jarem Batnica Drnsnik
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	≤ 0,3 mm
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Udarne energija v končnih legah	0,03 J
Dolžina dušenja	0,65 mm
Maks. sila Fy	925 N
Maks. sila Fz	925 N
Maks. moment Mx	4,4 Nm
Maks. moment My	2,6 Nm
Maks. moment Mz	2,6 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	104 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	121 N
Premikajoče se mase	97 g
Masa izdelka	214 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR PU
Material, vodilo	NBR PA visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno