

Standardni cilindar DSNU-16- -PPV-A-S10

Broj artikla: 161216

FESTO

prema DIN ISO 6432, za beskontaktnu detekciju položaja. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih pričvrstnih elemenata. Podesivo prigušenje u krajnjim položajima.

Za očitavanje pozicije beskontaktnim prekidačima potreban je minimalni hod od 10 mm.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hod | 10 ... 200 mm |
| Prečnik klipa | 16 mm |
| Navoj klipnjače | M6 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara standardu | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | konstantno lagano kretanje |
| Pogonski pritisak | 1,5 ... 10 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura okoline | 5 ... 80 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,15 J |
| Dužina prigušivanja | 12 mm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 103,7 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 120,6 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 23 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 4,6 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 89,9 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 2 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komformnost |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijumska legura za kovanje bezbojno eloksirano |
| Informacija o materijalu, zaptivka | FPM NBR |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Informacija o materijalu, cev cilindra | visokolegirani čelik, nerđajući |