

# Cilindar sa dvostrukim klipom DPZJ-32-100-P-A-KF-S20

Broj artikla: 162164

FESTO

Sa dve paralelne, prolazne klipnjače i poprečnim pločama za beskontaktnu detekciju položaja, sa elastičnim prstenovima za amortizaciju u krajnjim položajima.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	100 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	10 mm
Prečnik klipa	32 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Prolazna, šuplja klipnjača
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Maks. brzina	1 m/s
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,5 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	724 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	724 N
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, klipnjača	Čelik za kaljenje