


Komplet priključnih plošč DADP-SP-G9-20-R

Številka dela: 8173535

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. udarna sila	300 N
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	160 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev z navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisloni	visokolegirano jeklo
Material, tesnilo	NBR
Material, ploščica	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vijaki	Jeklo