


Blažilnik DYSS-3-4-Y1F-F1A-G2

Številka dela: 8179966

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 3 |
| Gib | 4 mm |
| Dušenje | samonastavljiv |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Variante | Priporočen za proizvodne naprave za izdelavo Li-ion baterij |
| Maks. hitrost udarca | 1 m/s |
| Čas vračanja kratek | 0,2 s |
| Čas vračanja dolg | 1 s |
| Način delovanja | enosmerni potiskanje |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Dolžina dušenja | 4 mm |
| Maks. udarna sila | 80 N |
| Maks. pritezni moment | 1 Nm |
| Maks. poraba energije na gib | 0,4 J |
| Maks. poraba energije na uro | 4.500 J |
| Maks. preostala energija | 0,004 J |
| Sila vračanja | 0,4 N |
| Masa izdelka | 3 g |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo |