

Povezovalna plošča VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Številka dela: 8188449

Novo

FESTO

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maksimalno število ventilskih tuljav	32
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Opomba za obratovalno napetost	Potrebne SELV/PELV napajalne komponente Opomba za padec napetosti
Dovoljenje	RCM Mark
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment stenske montaže	6 Nm
Masa izdelka	131,1 g
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vzmetna sponka
Kabelski odvod	Raven
Način pritrditve priključne plošče	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	für Cartridge 15 mm
Pnevmatični priključek 5	für Cartridge 15 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Ojačan PA
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, tulka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sponka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, matica	visokolegirano jeklo, nerjavno