

Zakretni pogon DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AL-FW


Broj artikla: 563340

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

za prepoznavanje pozicija, sa podešavanjem amortizera i zupčastim prenosnikom sa kompenzacijom zazora. Priključak kompresovanog vazduha livo

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Područje podešavanja ugla zakretanja obostrano	-20 /+ 6 deg
Ugao zakretanja	180 deg
Prigušivanje	YSRJ: Amortizer, tvrda karakteristika, podesiv
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	1,2 Hz
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	12,5 Nm
Dozvoljeni moment inercije	0,4 kgm ²
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za poboljšanje
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijum
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijum