

# Standart silindir



## DSBC-40-200-PPVA-N3

Ürün numarası: 1376663

★ Temel ürün gamı

Strok sonlarında ayarlanabilir yastıklama ile

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Strok   | 200 mm   |
| Piston çapı   | 40 mm  |
| Piston kolu dışı  | M12x1,25   |
| Yastıklama  | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama         |
| Montaj pozisyonu  | istenildiği gibi   |
| Uygun olduğu standart                                       | ISO 15552  |
| Piston kolu ucu   | Erkek dış  |
| Tasarım yapısı  | Piston<br>Piston kolu<br>Profil boru                     |
| Konum algılama  | Yaklaşım sensörü için                                    |
| Versiyonlar   | tek taraflı piston kolu                                  |
| Mpa işletim basıncı   | 0,06 ... 1,2 MPa   |
| Çalışma basıncı   | 0,6 ... 12 bar   |
| Çalışma şekli   | çift etkili  |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                    | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                     | 2 - Ortalama paslanma                                    |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temizlik seviyesi   | ISO sınıfı 6   |
| Çevre sıcaklığı   | -20 ... 80 °C  |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi                           | 0,7 J  |
| Yastıklama boyu   | 19 mm  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş      | 633 N  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 754 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle                             | 205 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle                           | 16 g   |
| 0 mm strokda ana ağırlık                                    | 740 g  |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık                         | 37 g   |
| Bağlantı şekli  | Dışı dışlı<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:                  |
| Pnömatik bağlantı   | G1/4   |
| Malzeme hakkında not  | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, kapak  | Basınçlı alüminyum döküm, kaplamalı                      |
| Malzeme, piston sızdırmazlığı                               | TPE-U(PU)  |
| Malzeme, piston   | İşlenmiş alüminyum alışıklı                              |
| Malzeme, piston mili  | Yüksek alışıklı çelik                                    |
| Malzeme, piston mili sıvırıcı conta                         | TPE-U(PU)  |
| Tampon sızdırmazlık ögesi malzemesi                         | TPE-U(PU)  |
| Tampon piston malzemesi                                     | POM  |
| Malzeme, silindir borusu                                    | İşlenebilir alüminyum alaşım, yumuşak eloksallı          |
| Malzeme, somun  | çelik, galvanizli  |
| Malzeme, yatak  | POM  |
| Malzeme, flans vidası                                       | çelik, galvanizli  |