



# tek yönlü akış kontrol valfleri

## CRGRLA-M5-B

Ürün numarası: 161403

FESTO

korozyona dayanıklı, dişi dişli döner bağlantı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	95 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	77 ... 95 l/min
Mpa işletim basıncı	0,02 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar 2,9 ... 145 psi
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dönme kabiliyeti	360° / sürekli dönmeye izin verilmez
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	165 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 ... 150 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
İzin verilen uyarı momenti, ayar vidası	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	10,2 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM PVC
Malzeme, içi boş vida	Yüksek alıtımlı çelik
Malzeme, ayar vidası	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, döner bağlantı	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik