


# Ugradnja graničnog prekidača DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Broj artikla: 534473

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.  
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE sa veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE sa veličinama 1 do 2, odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo sa adapterom DAPZ-SBZ-....



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	ugaono
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratak spoj	Da
Fieldbus interface	AS-interface: pljosnati kabl-utikač
Funkcija sklopnog elementa	Mirni kontakt
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Metod merenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Napon izolacije	50 V
Nazivni pogonski napon DC	30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Napomena o Fieldbus interface	AS-Interface
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, zaptivka	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA