

Spojni vod SBOA-K20CP-WS

Broj artikla: 548823

FESTO

za sisteme kompakt-kamere SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo kabla	prikladno za energetski lanac
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Električni priključak	Utikač ugaoni / utičnica ravna
Struktura kabla	2x0,24+2x0,34+0,49
Prečnik kabla	5,5 mm
Dužina kabla	2 m
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Boja izolacije	svetlo sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	Mesing PUR Niklovano
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronza / Mesing pozlaćeno