


# Motor kablosu

## NEBM-M23G8-E-5-Q8N-LE8

Ürün numarası: 1732657

FESTO

EMMS-AS-... servo motor için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M23x1
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 630 V
DC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama	0 - 300 V, 0,5 mm <sup>2</sup> için
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 630 V
AC çalışma gerilimi aralığı hakkında açıklama	0 - 300 V, 0,5 mm <sup>2</sup> için
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	12 A
40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama	0,25 mm <sup>2</sup> için 5 A
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Darbe dayanımı hakkında açıklama	0,25 mm <sup>2</sup> için 2,5 kV
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 45 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 85 mm
Kablo çapı	11,3 mm
Kablo yapısı	4x1+(4x0,25) Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm <sup>2</sup> 1 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	portakal rengi
Malzeme, yalıtkan kılıf	TPE-E