



Standart silindir

CRDNGS-40- -PPV-A-S6

Ürün numarası: 185301

FESTO

Paslanmaya dayanıklı, 120 °C sıcaklığı kadar dayanıklı. ISO 15552, NF E 49 003.1 ve UNI 10 290'a uygun olarak pozisyon algılaması. İki uça ayarlanabilir son konum yastıklamalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 2.000 mm
Piston çapı	40 mm
Piston kolu dışı	M12x1,25
Standarda dayalı	ISO 15552
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Döner çatal Bağlantı kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları Döner küresel mafsallı sonlandırma kapağı
Mpa işletim basıncı	0,06 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
Yastıklama boyu	21 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	633 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	754 N
0 mm strokda hareket eden kütle	268 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	16 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.515 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	33 g
Bağlantı şekli	Dişli dışlı Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme, kapak	Paslanmaz çelik döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston	İşlenmiş alüminyum alıtımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silindir borusu	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, somun	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, yatak	Metal-polimer bileşimi
Flanş somunu malzemesi	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik
Malzeme, gergi çubuğu	Yüksek alıtımlı paslanmaz çelik