

Basıncılı hava enerji verimliliği denetimi

GFAA-AA-3

Ürün numarası: 8159958

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	6'dan fazla kompresör
Hizmet kapsamı	6'dan fazla kompresörde basıncılı hava üretiminin analizi: Enerji tüketimi/Teslimat kapasitesi/basınç/kullanım Basıncılı hava dağılımının analizi: En az iki tüketim noktasında basınç ölçümü ve basınç düşüşünün hesaplanması Pnömatik uygulamaların analizi: Kaçak arama ve seçilen en az iki makine hücrende (karmaşıklığa göre) pnömatik uygulamaların analizi ile birlikte üretim tesisinin göze kontrolü Enerji tasarrufu potansiyelinin detaylı analizi ve enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik tavsiye. Sonuçların DIN EN ISO 11011 uyarınca dokümantasyonu Basıncılı hava izleme sistemi için konsept Üretim yerinde basıncılı havanın hazırlanmasının ölçümü ve analizi: Boyutlandırma/Kurutma kapasitesi/Basıncılı hava kalitesinin ölçümü (su ve artakalan yağ oranı)
Yerindeki iş yükü	3 gün
Hizmetin yerine getirilmesi	Anlaşmaya göre 8-10 gün