


# 旋转升降模块 EHMB-32-100

产品代号: 1098558

FESTO



## 技术参数

| 特性        | 值               |
|-----------|-----------------|
| 驱动小齿轮的直径  | 12 mm           |
| 工作行程      | 0 ... 100 mm    |
| 尺寸        | 32              |
| 旋转角度      | 无末端             |
| 齿带斜度      | 5 mm            |
| 装配位置      | 任意              |
| 齿轮箱类型     | 齿形带驱动器          |
| 设计结构      | 机电式旋转模块<br>带齿带  |
| 减速比       | 3:1             |
| 最大输出速度    | 300 1/min       |
| 最大输入速度    | 900 1/min       |
| PWIS 符合性  | VDMA24364 区域III |
| 环境温度      | -10 ... 60 °C   |
| 最大驱动扭矩    | 6.7 Nm          |
| 最大输送力 Fx  | 750 N           |
| 无负载时的驱动扭矩 | < 0.5 Nm        |
| 产品重量      | 6,112 g         |
| 材料信息, 驱动轴 | 钢               |
| 材料备注      | 符合 RoHS         |
| 材料信息, 驱动轴 | 高合金钢, 耐腐蚀       |
| 材料信息, 盖   | 锻造铝合金<br>阳极氧化处理 |
| 材料信息, 壳体  | 锻造铝合金<br>阳极氧化处理 |
| 材料信息, 齿形带 | 玻璃纤维外包氯丁橡胶      |