


直线驱动器 DGC-K-18-

产品代号: 1312500

★ 核心产品范围

FESTO

其它行程按需要提供。参见样本页(PDF)上的特征负载值



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
行程	1 ... 3,000 mm
活塞直径	18 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
位置检测	用于接近式传感器
派生型	气源口位于两侧 标准活塞 加长活塞
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
工作模式	双作用
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 3D
防爆防护型气体	Ex h IIC T4 Gb X
防爆防护型粉尘	Ex h IIIC T120°C Dc X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-10 ... 60 °C
缓冲长度	16 mm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	153 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	153 N
其它可用接口	参见产品图纸
安装类型	带附件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	压铸铝
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)