

Standart silindir

DSBG-...-125-

Ürün numarası: 2045493

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.800 mm
Piston çapı	125 mm
Piston kolu dişi	M16x1,5 M20x1,5 M27x2 M27 M24 M20 M16
Standarda dayalı	ISO 15552
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları PPS: Kendinden ayarlı pnömatik son konum yastıklaması PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 15552
Piston kolu ucu	Erkek dış Dişi dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Bağlantı kolu Silinder borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Yağsız çalışma için Yatak kapığında körükler Sert silecek conta Piston milinin uzatılmış dış boyu Piston milindeki dışı dış ölçüsü Piston milinde özel dış Uzatılmış piston mili Metal silecek conta Dönmeye karşı korumalı Sabit yavaş hareket Düşük sürtünme Piston miliyle Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları Sıcaklık aralığı 0 - 150 °C Sıcaklık aralığı -40 - 80 °C tek taraflı piston kolu Dengeleme uygulamaları için düşük sürtünme Kısaltılmış piston mili - erkek dış Değişken saplama
Mpa işletim basıncı	0,005 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,05 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili

Özellik	Değer
CE işaret (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumaya (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işaret (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T120°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C <= Ta <= +60°C
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma 3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Konumlarındaki darbe enerjisi	2,5 J
Yastıklama boyu	42 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	6.881 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	6.881 ... 7.363 N
Her 10 mm piston mili uzantısı başına ek ağırlık	63 g
Her 10 mm piston mili dış uzantısı başına ek ağırlık	41 g
Bağlantı şekli	Dişli dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Basınçlı alüminyum döküm, kaplamalı
Malzeme, piston sızdırmazlığı	FPM HNBR TPE-U(PU)
Malzeme, piston	İşlenmiş alüminyum alışımı
Malzeme, piston mili	yüksek alışıklı paslanmaz çelik, sert çelik kaplamalı Yüksek alışıklı çelik Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili sıyırcı conta	FPM HNBR PE TPE-U(PU)
Tampon sızdırmazlık ögesi malzemesi	FPM TPE-U(PU)
Tampon piston malzemesi	İşlenebilir alüminyum合金 POM
Malzeme, silindir borusu	İşlenebilir alüminyum合金, yumuşak eloksallı
Malzeme, somun	çelik, galvanizli Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Piston mili sıyırcısı malzemesi	Pirinç PTFE takviyeli
Malzeme, yatak	Bronz Metal-polimer bileşimi POM
Flanş somunu malzemesi	Galvanizli çelik
Malzeme, gergi çubuğu	Yüksek alışıklı çelik Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Mesafe civatası malzemesi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Eklem bağlantı malzemesi	Küresel grafitli dökme demir, boyalı