


# 控制器

## FSSC-12

产品代号: 13985

FESTO

气动顺序控制器操作面板, 手动操作用于快速可靠的工作  
将停产的产品, 供货至 2009.



### 技术参数

特性	值
额定尺寸	2.5 mm
设计结构	可组合的顺序器
确认减少压力	$\leq 0.5$ bar
确认响应压力	$\geq 1.5$ bar
工作压力	2 ... 6 bar
标准额定流量	60 l/min
最小的确认脉冲长度	50 ms
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度5 $\mu$ m
环境温度	5 ... 40 °C
产品重量	450 g
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	ABS