


气路板底座 NAV-1/2-NPT-3C

产品代号: 13999

FESTO

气孔型式 符合 DIN ISO 5599/1 标准,用于集成安装,底部接口



技术参数

特性	值
宽度	190 mm
工作压力	16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
先导气口12	NPT1/8-27
先导气口14	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
气动连接, 气口 4	NPT1/2-14