

Yuvarlak silindir DPRA-N-...-7/8"- -

Ürün numarası: 8180568

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	0,0625 ... 12 "
Piston çapı	7/8"
Piston kolu dışı	1/4-28 UNF-2A
Yastıklama	Yastıklama yok P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silinder borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Piston milinin uzatılmış dış boyu Uzatılmış piston mili Hava bağlantısı eksen yönünde Çapraz hava bağlantısı Dönmeye karşı korumalı Piston miliyle Sıcaklık aralığı 0 - 150 °C Sıcaklık aralığı -40 - 80 °C tek taraflı piston kolu NBR sıvırıcı Sabitleme dışlisine sahip yatak kapağı Doğrudan montaj yatak kapağı Yatak kapağına sahip mafsal flanşı Eklem bağlantılı sonlandırma kapağı Eklem bağlantılı sonlandırma kapağı, 90° döndürülmüş Döner küresel mafsallı ve yatak kovanlı sonlandırma kapağı
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Altgen piston mili
Çalışma basıncı	10 ... 150 Psi
Çalışma şekli	çift etkili tek etkili basılı çekme yönünde
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-40 ... 300 °F
Ürün ağırlığı	0,1 ... 0,85 Pound
Bağlantı şekli	Kontra somunlu Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM NBR
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Malzeme, silinder borusu	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik