


带电缆插头插座 KMPYE-5

产品代号: 151909

FESTO

预装配, 用于比例方向控制阀.



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101
电缆识别	带附件
产品重量	305 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	螺钉型锁, 带六角A / F 18 mm和纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 占用的针脚/导线	4
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
许用的电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
电缆长度	5 m
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 90 mm
电缆直径	6.2 mm
电缆直径公差	± 0,3 mm
电缆结构	4x0,25 已屏蔽
导体的额定截面	0.25 mm ²
导线末端	钝切割
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	PA
材料信息, 电气触片	黄铜