

L型快插接头

QSL-5/16HL-U

产品代号: 153660

FESTO

带有插入式轴套。



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	4.5 mm
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	6.2 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-5/16"
气动连接, 气口 2	用于5/16" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀