



紧凑型气缸 AEVU-40-5-A-P-A

产品代号: 157001
传统型 - 不用于新项目

用于非接触式感测,
活塞杆带外螺纹。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
行程	5 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用 推的动作
活塞杆末端	阳螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
工作压力 MPa	0.08 ... 1 MPa
工作压力	0.8 ... 10 bar 11.6 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
在终端位置的冲击能量	0.52 J
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	704 N
0 mm行程时的移动质量	63 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	9 g
0 mm行程时的基本重量	433 g
每10 mm 行程所增加的重量	59 g
安装类型	带通孔 带附件 可选
气动连接	G1/8
材料信息, 法兰螺丝	钢, 镀锌
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 动态密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 缸筒	锻造铝合金