



分支模块

PMBL-186-HP3-H

产品代号: 1609073

FESTO



技术参数

特性	值
额定直径 DN	54
系列	L
装配位置	任意
设计结构	分支模块
工作压力 MPa	0 ... 5 MPa
工作压力	0 ... 50 bar
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
气动连接, 气口 3	G1
气动连接, 气口 4	G1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金