


双耳环支座 CRLNG-32

产品代号: 161840

FESTO

抗酸耐腐蚀,
应用于气缸 CRDNGS.



技术参数

特性	值
尺寸	32
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	133 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	经过电解抛光 高合金钢
材料信息, 轴承	塑料的