

紧凑型气缸



AEVULQZ-16-10-P-A

产品代号: 157120

Classic

FESTO

位置感测，采用方形活塞杆防止其转动。
 将停止供货的产品，
 供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。
 通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
 可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直径 | 16 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作模式 | 单作用 拉的动作 |
| 活塞杆末端 | 阴螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
| 工作压力 | 1.3 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.1 J |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 81 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 12 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 89 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 4 g |
| 安装类型 | 可选 带通孔 带附件 |
| 气动连接 | M5 |
| 材料信息，法兰螺丝 | 高合金钢，耐腐蚀 |
| 材料信息，盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，动态密封 | NBR TPE-U(PU) |
| 材料信息，活塞杆 | 高合金钢，耐腐蚀 |
| 材料信息，缸筒 | 锻造铝合金 |