


# 连接电缆

## NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

产品代号: 1686609

FESTO

气动/电动方面适合于直线驱动器DFPI-...-E-...P, 长度10 m.



### 技术参数

| 特性             | 值                               |
|----------------|---------------------------------|
| 保护管长度          | 10 m                            |
| 装配位置           | 任意                              |
| 户外使用           | C1 – 在不受天气影响的地方使用               |
| 工作电压范围 DC      | 0 ... 30 V                      |
| PWIS 符合性       | VDMA24364 区域III                 |
| 相对空气湿度         | 5 - 100 %<br>冷凝                 |
| 防护等级           | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4 |
| 环境温度           | -20 ... 60 °C                   |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 60 °C                    |
| 电接口 1          | 直列式插头, 3 针                      |
| 电接口 2          | 开放式末端, 3线                       |
| 工作介质           | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 关于工作和先导介质的说明   | 可以使用经过润滑的压缩空气                   |
| 气动连接           | 用于气管外径 8 mm                     |
| 电缆的最小弯折半径      | 100 mm                          |
| 电缆结构           | 3x0,75                          |
| 产品重量           | 2,500 g                         |
| 材料备注           | 符合 RoHS                         |
| 材料信息, 导管       | PA                              |
| 材料信息, 保护管接头    | PA                              |
| 材料信息, 电缆护套     | PVC                             |
| 材料信息, 密封       | TPE                             |