



小型滑块驱动器

SLT-20-80-P-A

产品代号: 170572

FESTO

带高精度，耐重载的滚珠导轨和可调刚性端位。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 行程 | 80 mm |
| 可调节终端位置/长度 | 12 mm |
| 活塞直径 | 20 mm |
| 驱动单元的运作模式 | 连接轭 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 球轴承笼式导向 |
| 设计结构 | Yoke 动力学 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.4 Nm |
| 最大输出力Fy | 1,030 N |
| 最大输出力Fz | 1,030 N |
| 最大扭矩Mx | 14 Nm |
| 最大扭矩My | 14 Nm |
| 最大扭矩Mz | 11 Nm |
| 6 bar时的理论作用力，回复行程 | 317 N |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 376 N |
| 移动质量 | 793 g |
| 产品重量 | 1,799 g |
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 材料信息，盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，密封 | HNBR |
| 材料信息，壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |