

# 标准气缸

## DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

产品代号: 1773754

FESTO



### 技术参数

| 特性                                | 值                                       |
|-----------------------------------|---|
| 行程                                | 50 mm                                   |
| 活塞直径                              | 32 mm                                   |
| 活塞杆螺纹                             | M10x1,25                                |
| 缓冲                                | PPV: 两端带可调的气缓冲                          |
| 装配置                               | 任意                                      |
| 符合标准                              | ISO 15552                               |
| 活塞杆末端                             | 阳螺纹                                     |
| 设计结构                              | 活塞<br>活塞杆<br>型材缸筒                       |
| 位置检测                              | 用于接近式传感器                                |
| 工作压力 MPa                          | 0.06 ... 1.2 MPa                        |
| 工作压力                              | 0.6 ... 12 bar                          |
| 工作模式                              | 双作用                                     |
| 工作介质                              | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明                      | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                         | 3 - 强腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性                          | VDMA24364-B2-L                          |
| 干净等级                              | ISO 等级 6                                |
| 环境温度                              | -20 ... 80 °C                           |
| 在终端位置的冲击能量                        | 0.4 J                                   |
| 缓冲长度                              | 17 mm                                   |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回  | 415 N                                   |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出 | 483 N                                   |
| 移动质量                              | 153 g                                   |
| 0 mm行程时的移动质量                      | 108 g                                   |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数                 | 9 g                                     |
| 产品重量                              | 612 g                                   |
| 0 mm行程时的基本重量                      | 472 g                                   |
| 每10 mm 行程所增加的重量                   | 28 g                                    |
| 安装类型                              | 具有内(阴)螺纹<br>带附件<br>可选                   |
| 气动连接                              | G1/8                                    |
| 材料备注                              | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 盖                           | 压铸铝, 带涂层                                |
| 材料信息, 活塞密封                        | TPE-U(PU)                               |
| 材料信息, 活塞                          | 锻造铝合金                                   |
| 材料信息, 活塞杆                         | 高合金钢, 耐腐蚀                               |
| 材料信息, 活塞杆防尘密封                     | TPE-U(PU)                               |
| 缓冲密封材料                            | TPE-U(PU)                               |
| 缓冲活塞材料                            | POM                                     |
| 材料信息, 缸筒                          | 阳极氧化铝合金                                 |
| 材料信息, 螺母                          | 高合金钢, 耐腐蚀                               |
| 材料信息, 轴承                          | POM                                     |
| 材料信息, 法兰螺丝                        | 钢, 镀锌                                   |