

T形快插接头 CQT-12

产品代号: 177687

FESTO

用于大流量



技术参数

特性	值
额定尺寸	8.65 mm
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 7 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	26 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	用于气管外径为12mm的气管 (软、硬管)
气动连接, 气口 2	用于外径为12 mm的硬管和软管
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	POM
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀