


止动气缸 STAF-80-40-P-A-R

产品代号: 164894

FESTO

带滚轮和集成式法兰板。
该产品不可用于流质环境。该产品易于更改成双作用气缸。



技术参数

特性	值
行程	40 mm
活塞直径	80 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	活塞 带滚轮的活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
防止扭转/导向	扁平活塞杆
工作压力	1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
对伸出活塞杆的允许冲击力	13,300 N
在切换操作时的许用侧向力	4,000 N
产品重量	5,350 g
安装类型	带通孔
气动连接	G1/8
材料信息, 盖	铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 卷	钢