

扁平型气缸

EZH-5/20-25-B

产品代号: 164993

FESTO

抗扭转



技术参数

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	12 mm 当量直径
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
工作模式	单作用 推的动作
设计结构	活塞 方形活塞杆
位置检测	无
防止扭转/导向	方形活塞杆
工作压力 MPa	0.25 ... 0.6 MPa
工作压力	2.5 ... 6 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	52 N
弹簧回复力的理论最小值	8 N
弹簧回复力的理论最大值	10.6 N
产品重量	108 g
安装类型	带侧孔
气动连接	倒钩接头 PK-3
材料信息, 盖	铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝
材料信息, 活塞杆	钢 镀镍