


气路板模块 CPE18-PRSGO-3

产品代号: 187821
传统型 - 不用于新项目

用于 CP 紧凑系列阀, 带开启的 PRS 管。
该气路块仅可以使用带 G 管螺纹的管接头
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	3
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	225 g
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
气动连接, 气口 1	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强