


# 真空吸盘 ESS-15-ES

产品代号: 189336

FESTO

易于互换



## 技术参数

| 特性          | 值                                    |
|-------------|--------------------------------------|
| 最小的工件半径     | 20 mm                                |
| 额定尺寸        | 2 mm                                 |
| 吸盘直径        | 15 mm                                |
| 吸盘容积        | 0.35 cm <sup>3</sup>                 |
| 连接的位置       | 位于顶部                                 |
| 装配位置        | 任意                                   |
| 与吸盘支架间的相互关系 | 尺寸 3                                 |
| 吸盘形状        | 圆形, 加深型                              |
| 工作压力 MPa    | -95 ... 0 kPa                        |
| 工作压力        | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi |
| 额定工作压力      | -70 kPa                              |
| 额定工作气压      | -0.7 bar                             |
| 额定工作压力(psi) | -10.15 psi                           |
| 工作介质        | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| 耐腐蚀等级 CRC   | 1 – 低腐蚀影响                            |
| PWIS 符合性    | VDMA24364 区域III                      |
| 食品安全        | 参见补充材料信息                             |
| 环境温度        | -30 ... 180 °C                       |
| 额定工作压力时的保持力 | 9.8 N                                |
| 额定工作压力时的侧向力 | 10 N                                 |
| 产品重量        | 1.9 g                                |
| 安装类型        | 通过真空口                                |
| 真空接口        | M4                                   |
| 颜色          | 透明                                   |
| 肖氏硬度        | 50 +/- 5                             |
| 材料信息, 螺纹塞   | 镀镍黄铜                                 |
| 材料备注        | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 吸盘    | VMQ (硅)                              |