



真空发生器

VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RO1

产品代号: 193526

FESTO

标准, 真空度高, 宽度 14 mm, 采用 T 形插入式接头和消声器。
真空连接采用阳螺纹。



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.45 mm
宽度尺寸	14 mm
设计, 消声器	打开
装配位置	任意
排放器特性	高度真空 标准
集成功能	开放式消声器
设计结构	T-形
最大吸气流量时的工作压力	2.1 bar
工作压力	1 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	4.5 bar
最大真空度	88 %
额定工作气压	6 bar
关于大气的最大吸气流量	6.2 l/min
标称工作压力下供气时间	4.8 s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 60 °C
额定工作压力时的噪音等级	53 dB(A)
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	26 g
安装类型	带通孔 带附件
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 3	开放式消声器
真空接口	G1/8
材料信息, 连接螺纹	锻造铝合金 镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 壳体	POM-加强
材料信息, 消声器	PE
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金
材料信息, 接头	黄铜 镀镍