


耳环安装件 SNCS-100-R3

产品代号: 2895925

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	100
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
派生型	出色的耐腐蚀防护
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	684 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金 带有防护镀层
材料信息, 杆端轴承	PTFE 不锈钢
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀