


# 摆动驱动器 DSRL-40-180-P-FW

产品代号: 30658  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

叶片旋转原理,摆动角度无级可调,止动系统与摆动叶片分离,因此冲击力作用于挡块,并通过弹性塑料片缓冲. 通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,可以找到最新的替代产品



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
缓冲角度	0.9 deg
旋转角度调整范围	0 ... 180 deg
摆动角度	0 ... 180 deg
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	旋转叶片
位置检测	无
工作压力	1.5 ... 8 bar
最大旋转频率, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论扭矩	20 Nm
产品重量	2,400 g
安装类型	带通孔
气动连接	G1/4
材料信息, 驱动轴	钢
材料信息, 密封	镀镍 NBR