


导向单元 EAGF-P1-KF-16-100

产品代号: 3192934
将被停止供应的产品

FESTO

用于电缸 EPCO。
将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	16
行程	100 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
最大加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
最大输出力F _y	160 N
最大输出力 F _y 静态	355 N
最大输出力F _z	160 N
最大输出力 F _z 静态	355 N
最大扭矩M _x	6 Nm
M _x 为静态时的最大扭矩	13 Nm
最大扭矩M _y	4 Nm
M _y 为静态时的最大扭矩	9 Nm
最大扭矩M _z	4 Nm
M _z 为静态时的最大扭矩	9 Nm
置换力	3.2 N
0 mm行程时的移动质量	160 g
0 mm行程时的基本重量	600 g
每10 mm 行程所增加的重量	8 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	8 g
0 mm 行程时的移动质量重心	29 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.5 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢 电镀层为硬铬
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	锻造铝合金 阳极氧化处理